

Klassieke filament LEDbulb

LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Kleurcode	818 [CCT of 1800K]
Bundelhoek (nom.)	330 graden
Lichtstroom	300 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	66 lm/W
Kleuraanduiding	1800
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,5 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Amber
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A160
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Volledige productnaam	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Full EOC	871951431382800
Bestelcode	8719514313828
Materiaalnr. (12NC)	929002983801
Lokale code	31382800
Nettogewicht (per stuk)	0,230 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514313828
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	8719514313835

Maatschets



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

