

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Cod culoare	818 [CCT of 1800K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	330 °
Flux luminos	300 lm
Denumirea culorii	1800
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	66 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,5 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	28 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V


Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +45 °C

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Chihlimbar
Material bec	Sticlă
Formă bec	A160 [A 160 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort


Date despre produs	
Nume comandă produs	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Numele complet al produsului	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Full EOC	871951431382800
Cod de comandă	31382800
Număr material (12NC)	929002983801
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514313828
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	8719514313835

Cote




Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND



General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice



Durată de viață

