




LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Spredningsvinkel (nom.)	330 °
Lysstrøm	300 lm
Farvebetegnelse	1800
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1


Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	28 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Ravfarvet
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	G200
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Det fulde produktnavn	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND



Full EOC	871951431384200
Beskrivelse af lokal kode	2057815330
Ordrekode	929002983901
Materialenr. (12NC)	929002983901
Lokal ordrekode	2057815330
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514313842
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8719514313859

Målskitse



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

