



Classic filament LEDbulbs

LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle luspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom)	1800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,5 W
lyskildestøm (nom.)	34 mA
Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	35 °C

Classic filament LEDbulbs

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Ravfarget
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	Annet
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D


Fullstendig produktnavn	LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D
Full EOC	871951431386600
Bestillingskode	929002984001
Materialenr. (12NC)	929002984001
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514313866
SAP-teller – pakker per utvendige	2
EAN/UPC – boks	8719514313873

Målskisse




Product	D	C
LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D	202 mm	188 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D

Classic filament LEDbulbs

Fotometriske data




General uniform lighting - LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D

Levetid



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D

