



Standard LED bulbs

LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Período de garantia	2 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	180 °
Fluxo luminoso	1.311 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50° a 60° Hz

Consumo de energia	13 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	97 mA
Potência equivalente	90 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.7
Tensão (Nom.)	100–240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	95 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Material da lâmpada	Plástico
Comprimento geral	12 mm
Largura total	6 mm
Altura geral	12 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	12 x 6 x 12 mm

Standard LED bulbs

Forma da lâmpada	A60
Peso líquido (peça)	0,038 kg
Aprovação e aplicação	
Compatível com EU RoHS	Sim
EyeComfort	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR


Full EOC	871869965599000
Descrição do código local	LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR
Código de encomenda	929002984612
Nº do material (12NC)	929002984612
Código local	929002984612
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699655990
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40
EAN/UPC - caixa	8718699656003

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR

Standard LED bulbs

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 13W E27 6500K W 1PF/40 BR

