



Velas y gotas LED clásicas de filamento

6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20

Con un diseño tradicional clásico, las velas y gotas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las velas o gotas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las velas y gotas de luz tradicional.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	Universal
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	700 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	106 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	0.7 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	6.6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Velas y gotas LED clásicas de filamento

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	BA11 [BA11 35 mm]

Aprobación y aplicación

EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	Yes

Condiciones de aplicación


se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

Información del producto

Nombre del producto del pedido	6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20
--------------------------------	--



Nombre del producto completo	6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20
Código del pedido	929002986603
N.º de material (12NC)	929002986603
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677564490
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677564495

Plano de dimensiones



Product	D	C
6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20	35 mm	107 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20

General uniform lighting - 6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20

Velas y gotas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20



Lumen Maintenance Diagram - 6.6BA11/PER/UD/CL/G/E12+E26/WGD 3PF T20

