



# CorePro LED Estándar



## CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	117 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz
Consumo de energía	13 W
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	105 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Plástico

# CorePro LEDEstándar

Forma de la bombilla	A60M
Peso neto (pieza)	0,042 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	1211081
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
Nombre completo del producto	CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
Full EOC	871951447520500
Código de pedido	47520500
Código 12NC	929003003702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514475205
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514475212

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	60 mm	120 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927



Light Distribution Diagram - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

# CorePro LEDEstándar

## Datos fotométricos



General of Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 1/1

### General uniform lighting - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

## Vida útil



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

