



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s)

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Base del casquillo	E27		50 a 60 Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consumo de energía	13 W
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Corriente de lámpara (nom.)	105 mA
Lighting Technology	LEDbulb	Equivalente de potencia	100 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0,5
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Ángulo de haz (nom.)	200 °		
Flujo luminoso	1.521 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco (WH)	Temperatura máxima (nom.)	95 °C
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	117,00 lm/W	Controles y regulación	
Consistencia del color	<6	Regulable	No
Índice de reproducción cromática (IRC)	90		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Mecánicos y de carcasa	
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Acabado de la bombilla	Mate
		Forma de la bombilla	A60M
Operativos y eléctricos		Peso neto (pieza)	0,076 kg
Line Frequency	50 to 60 Hz		

CorePro LEDEstándar

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	438126
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Condiciones de aplicación


Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
-------------------------------	--



Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930
Full EOC	871951432968300
Código de pedido	32968300
Código 12NC	929003003902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514329683
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514329690

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

CorePro LEDEstándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930

