



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806
lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000
hora(s), Vidrio, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Consistencia del color	<6
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Ciclo de encendido/apagado	20.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Periodo de garantía	2.5 years	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	5,9 W
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	60 W
Flujo luminoso	806 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Brillo cálido (WG)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2200 2700 K	Factor de potencia (fracción)	0.6
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	136,00 lm/W		

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	ST64
Peso neto (pieza)	0,048 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Número de registro EPREL	2595866
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí

Valor de parpadeo (PstLM)	0,9
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Full EOC	871951432481700
Código de pedido	32481700
Código 12NC	929003010702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514324817
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514324824

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

