



# MASTER Value Glass LED bulbs



## MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2.5 years
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varm glöd (WG)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

# MASTER Value Glass LED bulbs

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	ST64
Nettovikt (styck)	0,048 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	2595866
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Full EOC	871951432481700
Beskrivning av lokal kod	8296457
Beställningsnummer	929003010702
Materialnummer (12NC)	929003010702
Lokal kod	8296457
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514324817
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514324824

## Måttskiss




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27  
927ST64CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27  
927ST64CLG

# MASTER Value Glass LED bulbs

## Fotometriska data



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

