



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	5 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstrom	340 lm
Lichtfarbe	Warm Glow (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur	2200 2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	136 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	15 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,013 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1109136
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Gesamt-Produktcode	871951444935000
Bestellcode	8719514449350
Material-Nr. (12NC)	929003011982
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514449350
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514449367

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting – MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G



Light Distribution Diagram – MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL

G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

