



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	20.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	2,5 W
Garantiedauer	5 Jahre	Lampenstrom (Nom)	15 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom	340 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtfarbe	Warm Glow (WG)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,6
Ähnlichste Farbtemperatur	2200 2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	136 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	90		

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1109137
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Gesamt-Produktcode	871951444937400
Bestellcode	8719514449374
Material-Nr. (12NC)	929003012082
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514449374
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514449381

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G


MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

