



MASTER GLASS LED candles and lusters

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Den perfekta produkten för att skapa en mysig stämning. MASTER LED-kronljuslampor och -klotlampor kan dimmas till olika lumennivåer och lysa i olika färgtemperaturer. MASTER Glass LED-ljuskällor ger avsevärda energibesparingar, mer än 30 % jämfört med vanliga LED-ljuskällor, och utmärkt ljuskvalitet. Tack vare livslängden på 25 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Färgbeständighet	
Socket	E14	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	25 000 h	Färgåtergivningsindex	90
Driftcykel	20 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Garantitid	5 år	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Strömförbrukning	2,5 W
Ljusflöde	340 lm	Lampström (nom)	15 mA
Färgbeteckning	Varm glöd (WG)	Motsvarande effekt	25 W
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
		Effektfaktor (fraktion)	0,6

MASTER GLASS LED candles and lusters

Spänning (nom)	220-240 V
----------------	-----------

Temperatur

T-Case max. (nom)	70 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109137
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
----------------------	--------------------


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Full EOC	871951444937400
Beskrivning av lokal kod	8298148
Beställningsnummer	929003012082
Materialnummer (12NC)	929003012082
Lokal kod	8298148
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449374
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449381


Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

MASTER GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

MASTER GLASS LED candles and lusters

