



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 25.000 hr |
| Schakelcyclus | 20.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |

| Gegevens lichttechniek | |
|---|------------------------------|
| Kleurcode | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lichtstroom | 340 lm |
| Kleuraanduiding | Warme gloed (WG) |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2200 2700 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 136 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |
| Kleurweergave-index (CRI) | 90 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

| | | |
|--|--|-----|
| Photobiological safety according to EN 62471 | | RG0 |
|--|--|-----|

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 2,5 W |
| Lampstroom (nom.) | 15 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 25 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Arbeidsfactor | 0,6 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Operationele temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | P45 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,014 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 3 kWh |
| EPREL-registratienummer | 1109138 |
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 0,9 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 °C t/m 45 °C |


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens



| | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G |
| Volledige productnaam | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G |
| Full EOC | 871951444939800 |
| Bestelcode | 8719514449398 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003012182 |
| Lokale code | 44939800 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514449398 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8719514449404 |

Maatschets



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

