

# MASTER GLASS LED candles and lusters

## MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm,  
CRI 90, 25000 h, Glas

MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Glas,  
138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varm glöd (WG)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

# MASTER GLASS LED candles and lusters

Material i lampan	Glas
Lampform	BA35
Nettovikt (styck)	0,013 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109143
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Full EOC	871951444949700
Beskrivning av lokal kod	8298144
Beställningsnummer	929003013082
Materialnummer (12NC)	929003013082
Lokal kod	8298144
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514449497
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514449503

## Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G


# MASTER GLASS LED candles and lusters

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

