



MASTER GLASS LED candles and lusters

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varm glöd (WG)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTER GLASS LED candles and lusters

Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109151
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444965700
Beskrivning av lokal kod	8298155
Beställningsnummer	929003014382
Materialnummer (12NC)	929003014382
Lokal kod	8298155
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449657
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449664

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

MASTER GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

