



Ampoules LED MAZDA pour un éclairage plus lumineux



Les ampoules LED MAZDA fournissent une lumière de haute qualité pour illuminer n'importe quel espace avec une excellente efficacité énergétique.

Informations générales

| | |
|-----------------------------|----------|
| Culot | E27 |
| Durée de vie nominale | 15 000 h |
| Nombre de cycles d'allumage | 20 000 |
| Type de lampe | LED |
| Garantie | 2 ans |

Données techniques de l'éclairage

| | |
|--|--------------------|
| Code couleur | 827 [CCT of 2700K] |
| Angle du faisceau (nom.) | 300 degré(s) |
| Flux lumineux | 1 055 lm |
| Désignation de la couleur | Blanc chaud (WW) |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 124,00 lm/W |

| | |
|--|------|
| Cohérence des couleurs | <6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

Fonctionnement et électricité

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Consommation électrique | 8,5 W |
| Courant lampe (nom.) | 70 mA |
| Puissance équivalente | 75 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,4 s |
| Temps de chauffe à 60 % | 0.4 s |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.56 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

Température

| | |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 45 °C |
|--|-------|

Commandes et gradation

| | |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
|------------------------------------|-----|

Mécanique et boîtier

| | |
|-------------------|-------------|
| Finition ampoule | Transparent |
| Forme de la lampe | A60 |
| Poids net (pièce) | 12,000 g |

Approbation et application

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 9 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL | 1825045 |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 0,9 |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Gamme de températures ambiantes | -20 à +45 °C |

Données du produit

| | |
|-------------------------------|---|
| Nom du produit de la commande | MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 |
| Nom de produit complet | MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 |
| Code EOC | 871016354155600 |
| Code de commande | 54155600 |
| Code 12NC | 929003033832 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN - Produit/Boîte | 8710163541556 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8710163541563 |