



**MZD LEDCLA 60W A60
E27 827 CL ND 1CT/10**

929003033932



MAZDA LED Bombillas para una iluminación más brillante



Las bombillas MAZDA LED brindan una iluminación de alta calidad para iluminar cualquier espacio con gran ahorro de energía.

Información general

Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W

Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.52
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	45 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,032 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/ 1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825047
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10
Nombre completo del producto	MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10
Full EOC	871016354161700
Código de pedido	54161700
Código 12NC	929003033932
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163541617
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8710163541624