



Ampoules LED MAZDA pour un éclairage plus lumineux



Les ampoules LED MAZDA fournissent une lumière de haute qualité pour illuminer n'importe quel espace avec une excellente efficacité énergétique.

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,032 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825048
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10
Nom de produit complet	MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10
Code EOC	871016354157000
Code de commande	54157000
Code 12NC	929003035632
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163541570
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163541587