



**MZD LED 50W GU10 827
36D ND 1CT/10**

929003038632



Foco LED MAZDA con estilo



Crea un acento de iluminación cálido o frío con nuestra gama de focos LED para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas

Información general

Base del casquillo	GU10
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	30.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °

Flujo luminoso	380 lm
Intensidad luminosa (nom.)	870 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	380 lm

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,4 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	75 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	PAR16
Peso neto (pieza)	34,000 g

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/ 1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	1825059
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10
Nombre completo del producto	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10
Full EOC	871016354149500
Código de pedido	54149500
Código 12NC	929003038632
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163541495
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8710163541501