



## La solution LED économique



Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux

### Informations générales

Culot	GU10
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone

### Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)

Flux lumineux	380 lm
Intensité lumineuse (nom.)	870 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	380 lm

## Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,7 W
Courant lampe (nom.)	38 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

## Température

Température maximale du produit (nom.)	75 °C
--	-------

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	34,000 g

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825059
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10
Nom de produit complet	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10
Code EOC	871016354149500
Code de commande	54149500
Code 12NC	929003038632
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163541495
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163541501