



La solution LED économique



Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux

Informations générales

Culot	GU10
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	30 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)

Flux lumineux	460 lm
Intensité lumineuse (nom.)	850 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	460 lm

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,9 W
Courant lampe (nom.)	42 mA
Puissance équivalente	65 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	68 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	40,000 g

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825061
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10
Nom de produit complet	MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10
Code EOC	871016354187700
Code de commande	54187700
Code 12NC	929003038832
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163541877
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163541884