



# MASTER LED-spot ExpertColor AR111



## MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G53
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	9°
Ljusflöde	600 lm
Ljusstyrka (nom)	8 000 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	55,00 lm/W
Färgbeständighet	<4
Färgåtergivningsindex	95
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	600 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	10,8 W
Lampström (nom)	1 000 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C

# MASTER LED-spot ExpertColor AR111

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	AR111
Nettovikt (styck)	0,160 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	648245
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
Fullständigt produktnamn	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
Full EOC	871951433391800
Beskrivning av lokal kod	8296617
Beställningsnummer	929003043202
Materialnummer (12NC)	929003043202
Lokal kod	8296617
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514333918
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514333925

## Måttskiss



Product	D	C
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	111 mm	61 mm

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D

Light Distribution Diagram - MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D

# MASTER LED-spot ExpertColor AR111

## Fotometriska data



## Livslängd

