



# MASTER Value Glass LED bulbs

## MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2.5 years

Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	60 W

# MASTER Value Glass LED bulbs

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

## Temperatur

T-Case max. (nom)	80 °C
-------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	574361
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja

Flimervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Full EOC	871951434784700
Beskrivning av lokal kod	8296458
Beställningsnummer	929003057502
Materialnummer (12NC)	929003057502
Lokal kod	8296458
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347847
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347854



## Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm


# MASTER Value Glass LED bulbs

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

## MASTER Value Glass LED bulbs

