


# Szklane żarówki LED MASTER Value

## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Podstawa-nasadka** | E27 |
| **Nominalny okres eksploatacji** | 15 000 h |
| **Cykl Przełączania** | 20 000 |
| **Lighting Technology** | LEDbulb |
| **Wartość referencyjna pomiaru strumienia** | Sphere |
| **Okres gwarancji** | 2.5 years |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Kod barwy** | 927 [CCT of 2700K] |
| **Kąt rozsyłu światła (Nom)** | 300 ° |
| **Strumień Świetlny** | 806 lm |
| **Oznaczenie koloru** | barwa ciepło-biała (WW) |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 2700 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 136,00 lm/W |
| **Jednorodność barw** | <6 |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | 90 |
| **LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)** | 70 % |
| **Photobiological safety according to EN 62471** | RG0 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Częstotliwość wejściowa** | 50 do 60 Hz |
| **Zużycie energii** | 5,9 W |
| **Lamp Current (Nom)** | 35 mA |
| **Równoważna moc w watach** | 60 W |
| **Czas uruchomienia (Nom)** | 0,5 s |
| **Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła** | 0.5 s |
| **Współczynnik mocy (ułamek)** | 0.7 |
| **Napięcie (Nom)** | 220-240 V |

# Szklane żarówki LED MASTER Value

| Temperatura | |
|---|---|
| **Maksymalna temperatura obudowy (Nom)** | 80 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Tylko z niektórymi ściemniaczami |


| Mechanika i korpus | |
|---|---|
| **Wykończenie żarówki** | Matowy |
| **Materiał żarówki** | Szyba |
| **Kształt bańki** | A60 |
| **Waga netto (szt.)** | 0,030 kg |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|---|---|
| **Klasa energooszczędności** | D |
| **Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h** | 6 kWh |
| **Numer rejestracji EPREL** | 2607283 |
| **Znak CE** | Tak |
| **Zgodność z normą UE RoHS** | Tak |
| **EyeComfort** | Tak |
| **Wartość migotania (PstLM)** | 1 |
| **Wartość efektu stroboskopowego (SVM)** | 0,4 |
| **Zakres temperatury otoczenia** | Od -20°C do +45°C |

| Warunki dotyczące zastosowań | |
|---|---|
| **Technologia bezprzewodowa** | Nie dotyczy |


| Dane techniczne produktu | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| **Pełna nazwa produktu** | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| **Full EOC** | 871951434786100 |
| **Kod zamówienia** | 34786100 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 929003057702 |
| **Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8719514347861 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 10 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8719514347878 |

## Rysunki techniczne





| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |

## Dane fotometryczne




**General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG**




**Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG**


# Szklane żarówki LED MASTER Value

## Dane fotometryczne





**Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG**

## Okres eksploatacji




**Life Expectancy Diagram**




**Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG**

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.