



MASTER Value Glass LED bulbs



MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2.5 years
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

MASTER Value Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	574362
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No



Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Full EOC	871951434786100
Beskrivning av lokal kod	8296466
Beställningsnummer	929003057702
Materialnummer (12NC)	929003057702
Lokal kod	8296466
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347861
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347878

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

MASTER Value Glass LED bulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

