



MASTER Value Glass LED-Lampen



MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2.5 years
Lichttechnische Daten	
Farbcode	927 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	1.055 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	135,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	7,8 W
Lampenstrom (Nom)	46 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

MASTER Value Glass LED-Lampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,030 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2607284
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Gesamt-Produktcode	871951434788500
Bestellcode	8719514347885
Material-Nr. (12NC)	929003057902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347885
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347892

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG


MASTER Value Glass LED-Lampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927
A60 CLG

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60
CLG

