



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto


Información general		Consistencia del color	
Base del casquillo	E27		<6
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Ciclo de encendido/apagado	20.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDBulb	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Periodo de garantía	2.5 years	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	927 [CCT of 2700K]	Consumo de energía	7,8 W
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Corriente de lámpara (nom.)	46 mA
Flujo luminoso	1.055 lm	Equivalente de potencia	75 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	135,00 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.7

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	574363
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí



Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Full EOC	871951434788500
Código de pedido	34788500
Código 12NC	929003057902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514347885
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514347892

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

