

MASTER Value GLASS LED candles and lusters



MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	E14		90
Nominell livslängd	15 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	20 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Lighting Technology	LEDbulb	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	2.5 years	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusteknik		Strömförbrukning	3.4 W
Färgkod	927 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	20 mA
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Motsvarande effekt	40 W
Ljusflöde	470 lm	Tändningstid (nom)	0.5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0.7
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W	Spänning (nom)	220-240 V
Färgbeständighet	<6		

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	B35
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574369
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Beskrivning av lokal kod	8296550
Beställningsnummer	929003059502
Materialnummer (12NC)	929003059502
Lokal kod	8296550
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514355439
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514355446


Måttskiss




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

MASTER Value GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

