



MASTER Value GLASS LED candles and lusters



MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	E14		90
Nominell livslängd	15 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	20 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Lighting Technology	LEDbulb	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantitid	2.5 years	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusteknik		Strömförbrukning	3.4 W
Färgkod	927 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	20 mA
Spridningsvinkel (nom)	300 °	Motsvarande effekt	40 W
Ljusflöde	470 lm	Tändningstid (nom)	0.5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K	Effektfaktor (fraktion)	0.7
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W	Spänning (nom)	220–240 V
Färgbeständighet	<6		

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574372
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4



Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Full EOC	871951435549100
Beskrivning av lokal kod	8296557
Beställningsnummer	929003060202
Materialnummer (12NC)	929003060202
Lokal kod	8296557
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514355491
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514355507

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

