



# Bombillas LED MASTER Value de vidrio

## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Consistencia del color	<6
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Ciclo de encendido/apagado	20.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Periodo de garantía	2.5 years	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	3.4 W
Código de color	927 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	40 W
Flujo luminoso	470 lm	Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0.7
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	138,00 lm/W		

# Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Voltaje (nom.)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
<b>Controles y regulación</b>	
Regulable	Solo con reguladores específicos
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	574383
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si



Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Full EOC	871951435481400
Código de pedido	35481400
Código 12NC	929003070502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514354814
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514354821

## Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

# Bombillas LED MASTER Value de vidrio

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

