



MASTER Value Glass LED bulbs

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2.5 years
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

MASTER Value Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574383
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Full EOC	871951435481400
Beskrivning av lokal kod	8296454
Beställningsnummer	929003070502
Materialnummer (12NC)	929003070502
Lokal kod	8296454
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514354814
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514354821

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

MASTER Value Glass LED bulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927
A60 CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL
G

