



Lámparas LED clásicas de filamento

8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	85 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Lámparas LED clásicas de filamento

Material del foco	Cristal
Forma del foco	A19 [A 19 mm]
Aprobación y aplicación	
Certificaciones Energy	Energy Star
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	Yes
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20



Nombre del producto completo	8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20
Código del pedido	929003083203
N.º de material (12NC)	929003083203
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677573430
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677573435

Plano de dimensiones



Product	D	C
8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20	60 mm	105 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - 8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20

Spectral Power Distribution Colour - 8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20

Lámparas LED clásicas de filamento

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20



Lumen Maintenance Diagram - 8A19/PER/UD/FR/G/E26/WGD 4/2PFT20

