



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durata nominale	20.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	1.600 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100.00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Consumo energetico	16 W
Corrente lampada (Nom)	134 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T8


Ecofit Ledtubes T8

Peso netto (Pezzo)	0,220 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh
Numero di registrazione EPREL	726136
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8
Full EOC	871951440373400
Descrizione codice locale	ECOFIT36865
Codice d'ordine	40373400
Codice materiale (12NC)	929003130602
Codice locale	ECOFIT36865
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514403734
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514403741

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8



Ecofit Ledtubes T8

Fotometrie





General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Durata



LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Ecofit Ledtubes T8

Durata



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

