



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Corrente lampada (Nom)	155 mA
Durata nominale	20.000 ore	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Lighting Technology	LED	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Compatibilità del ballast	EM/Mains
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Temperatura	
Flusso luminoso	2.000 lm	Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Designazione colore	Cool Daylight	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	102,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale della lampadina	Vetro
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Lunghezza prodotto	1.500 mm
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Forma lampadina	T8
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

Ecofit Ledtubes T8

Peso netto (Pezzo)	0,270 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Numero di registrazione EPREL	726133
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
Full EOC	871951440377200
Descrizione codice locale	ECOFIT58865
Codice d'ordine	40377200
Codice materiale (12NC)	929003130802
Codice locale	ECOFIT58865
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514403772
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514403789

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.498,5 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8



Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8



Ecofit Ledtubes T8

Fotometrie





General Uniform Lighting - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Durata



LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Ecofit Ledtubes T8

Durata



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

