



MASTER LED tube InstantFit HF T5



MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	G5		6500 K
Durée de vie nominale	60.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	155,00 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LEDtube	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Garantie	5 ans	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	30K to 100K Hz
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)	Fréquence d'entrée	30K à 100K Hz
Flux lumineux	5.600 lm	Consommation électrique	36 W
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Courant lampe (max.)	850 mA
		Courant lampe (min.)	450 mA

MASTER LED tube InstantFit HF T5

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	55-85 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	80W TL5 HO
Courant d'appel sur secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Compatibilité des ballasts	HF

Température

Température maximale du produit (nom.)	75 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui – Vérifier la compatibilité du ballast
------------------------------------	--

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre

Longueur du produit	1.500 mm
Forme de la lampe	T5
Poids net (pièce)	0,170 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	989224
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Nom de produit complet	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
Code EOC	871951441909400
Code de commande	8719514419094
Code 12NC	929003154102
Code de commande local	41909400
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514419094
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514419100


Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

MASTER LED tube InstantFit HF T5


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

Durée de vie





LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


MASTER LED tube InstantFit HF T5

Durée de vie



LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



Life Expectancy Diagram

