


# PHILIPS

# Lighting



## 磁性系统

### Mag Tracker Trimless 1M

Magnetic Sys 的视觉舒适、质量可靠、性能出色，能够为消费者提供卓越体验。这也是安装轻松和便于 DIY 设计的理想解决方案。

#### 产品数据

一般信息	
可更换光源	否
包含的驱动器	否
照明技术	LED
操作和电气	
输入电压	48 V
温度	
环境温度范围	-20 至 +40°C
控制和调光	
可调光	否
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	铝
反射镜材料	-
外壳颜色	黑色
总长度	1,000 mm
总宽度	75.5 mm
总高度	53 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	53 x 76 x 1000 mm
净重	1.21 kg

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
保护等级 IEC	安全等级 III
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 30 秒
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
质保期	1 年
符合欧盟 RoHS 规范	是
质保	3 年
初始性能 (符合 IEC 标准)	
初始色度	(NA) NA
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时
申请条件	
适用于随机开关	否
产品数据	
订单产品名称	Mag Tracker Trimless 1M
完整的产品名称	Mag Tracker Trimless 1M
完整产品代码	692234195461000
订购代码	929003206510

## 磁性系统

材料编号 (12NC)	929003206510
计算器 - 每包数量	1
净重 (每件)	1.235 kg
EAN/UPC - 产品/箱	6922341954610

计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6922341954627

## 二维绘图

