



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40

Surface-mounted, D175 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig

### Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Typ av ljuskälla	LED
Lighting Technology	LED
Montering	Utanpåliggande montering
Värdetrappa	Värde
Garantitid	3 år
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 200 lm
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108 lm/W
Färgåtergivningindex	80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Spridningsvinkel 110°
Armaturens ljusfördelning	110°

Enhetlig bländmärkning	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	3,85 A
Strömförbrukning	12 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	74
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Total harmonisk distorsion	30 %
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

## Ledinaire SlimDownlight

Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

### Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall-plast
Material i reflektor	-
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	175 mm
Total bredd	175 mm
Total höjd	27 mm
Total diameter	175 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	27 x 175 x 175 mm
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]
Montering	Utanpåliggande montering
Nettovikt (styck)	0,380 kg

### Användning och godkännande

Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,7
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤5

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L65
--	-----


### Hållbarhetsdata

Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.
------------------	---

### Produktdata



Beställningsproduktnamn	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Fullständigt produktnamn	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446449000
Beskrivning av lokal kod	7476865
Beställningsnummer	929003251632
Materialnummer (12NC)	929003251632
Lokal kod	7476865
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514464490
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514464506

## Måttskiss



# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometriska data



General uniform lighting - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

