



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Spridningsvinkel 110°, Vit, IP20/40

Surface-mounted, D225 mm, Metall-plast, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Skruvkopplingsplint, 2-polig

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Utbytbar ljuskälla | Nej |
| Driftdon ingår | Ja |
| Typ av ljuskälla | LED |
| Lighting Technology | LED |
| Montering | Utanpåliggande montering |
| Värdetrappa | Värde |
| Garantitid | 3 år |
| Ljusteknik | |
| Ljusflöde | 2 000 lm |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 3000 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 105 lm/W |
| Färgåtergivningningsindex | 80 |
| Ljuskällans färg | 830 varmvit |
| Optiktyp | Spridningsvinkel 110° |
| Armaturens ljusfördelning | 110° |

| Enhetlig bländmärkning | 28 |
|--|------------------------------|
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
| Drift och elektricitet | |
| Ingångsspänning | 220-240 V |
| Line Frequency | 50 or 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50 eller 60 Hz |
| Ingående ström | 4,92 A |
| Strömförbrukning | 19 W |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.9 |
| Anslutning | Skruvkopplingsplint, 2-polig |
| Antal produkter med MCB (16 A, typ B) | 55 |
| Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II |
| Total harmonisk distorsion | 30 % |
| Styrenheter och dimming | |
| Dimbar | Nej |

Ledinaire SlimDownlight

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet (på/av) |
| Konstant ljusflöde | Nej |

Mekanik och armaturhus

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Armaturhusets material | Metall-plast |
| Material i reflektor | - |
| Armaturhusets färg | Vit |
| Total längd | 225 mm |
| Total bredd | 225 mm |
| Total höjd | 27 mm |
| Total diameter | 225 mm |
| Mått (höjd x bredd x djup) | 27 x 225 x 225 mm |
| Kod för kapslingsklass | IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK03 [0.3 J] |
| Montering | Utanpåliggande montering |
| Nettovikt (styck) | 0,580 kg |

Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|--|
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Flimmervärde (PstLM) | 0,7 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tolerans för ljusflöde | +/-10% |
| Initial kromaticitet | (0.44, 0.403) SDCM≤5 |

| | |
|---|--------|
| Energiförbrukningstolerans | +/-10% |
| Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips) | SDCM≤5 |

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

| | |
|--|-----|
| Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar | L65 |
|--|-----|


Hållbarhetsdata

| | |
|------------------|---|
| Reparationsklass | Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras. |
|------------------|---|

Produktdata



| | |
|---|---|
| Beställningsproduktnamn | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 |
| Fullständigt produktnamn | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 |
| Full EOC | 871951446451300 |
| Beskrivning av lokal kod | 7476866 |
| Beställningsnummer | 929003251732 |
| Materialnummer (12NC) | 929003251732 |
| Lokal kod | 7476866 |
| Räknare - antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514464513 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514464520 |

Måttskiss



Ledinaire SlimDownlight

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

