



MASTER - LED HID SON-T



MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta Signify för kopplingschema och instruktioner.

Produktdata

Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)		70 %	
Socket	E40	Photobiological safety according to EN 62471		RG1	
Nominell livslängd	70 000 h	Drift och elektricitet			
Driftcykel	50 000	Line Frequency	50 Hz		
Lighting Technology	LED SON-T	Ingångsfrekvens	50 Hz		
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Strömförbrukning	50 W		
Garantitid	8 years	Lampström (nom)	1 060 mA		
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s		
Färgkod	740 [CCT of 4000K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s		
Ljusflöde	9 000 lm	Effektfaktor (fraktion)	-		
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Spänning (nom)	85-95 V		
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Ingående ström vid nätspänning	-		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	180 lm/W	Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A	-		
Färgbeständighet	<6	Nätspänning			
Färgåtergivningsindex	70				

MASTER - LED HID SON-T

Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	6
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	9
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A	–
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A	10
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A	15
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Motsvarande effekt (endast LED HID)	SON-T 100W
Kompatibilitet med drivdon	EM

Temperatur

T-Case max. (nom)	52 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	Tubular
Nettovikt (styck)	0,490 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	C
--------------------------	---

Energisparande produkt	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
EPREL-registreringsnummer	1077806
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Omgivningstemperatur	–30 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Fullständigt produktnamn	MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Full EOC	871951444897100
Beskrivning av lokal kod	8298294
Beställningsnummer	929003467512
Materialnummer (12NC)	929003467512
Lokal kod	8298294
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514448971
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8719514448988



Måttskiss



Product	D	C
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	71 mm	262 mm


MASTER - LED HID SON-T

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

MASTER - LED HID SON-T

