



Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

MASTER, LED, T60, EM/Secteur, 23 W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.

Mises en garde et sécurité

- Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

Données du produit


Informations générales		Durée de vie nominale	
Culot	E27	Nombre de cycles d'allumage	70.000 h
			50.000

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	727 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	3.600 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	156 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (max.)	220 mA
Courant lampe (min.)	115 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-240 V
Courant d'appel sur secteur	5.85
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	58
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	58
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	8
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	93
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	93
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	14
Équivalent en puissance (LED HID uniquement)	SON-T 50W
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

Température	
Température maximale du produit (nom.)	46 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	T60
Poids net (pièce)	0,260 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Produit à faible consommation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1077796
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	2,5
Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27
Nom de produit complet	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27
Code EOC	871951444903900
Code de commande	8719514449039
Code 12NC	929003467818
Code de commande local	8719514449039
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449039
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514449046


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	61 mm	200 mm

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27




General uniform lighting - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27




Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

