



MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Det här är den mest effektiva LED-ljuskällan från Philips. 210 lm/W hjälper till att konkretisera företagets hållbarhetsmål, och tack vare den långa livslängden på 50 000 timmar förlängs utbytescykeln och avfallet minskar. Den har inte bara höga specifikationer utan bibehåller även Philips höga ljuskvalitet.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 535 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	210 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7,3 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C


MASTER UltraEfficient LED bulb

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A70
Nettovikt (styck)	0,050 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370038
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No

Måttskiss




Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE
Full EOC	871951443583400
Beskrivning av lokal kod	8298106
Beställningsnummer	929003480202
Materialnummer (12NC)	929003480202
Lokal kod	8298106
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514435834
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514435841


Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE


MASTER UltraEfficient LED bulb

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE

