

PHILIPS**Lighting**

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Culot	E14		
Durée de vie nominale	50.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	50.000		
Type de lampe	LED		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	840 [CCT of 4000K]		
Flux lumineux	485 lm		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Consommation électrique	2,3 W		
Courant lampe (nom.)	30 mA		
Puissance équivalente	40 W		
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s		
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s		
Facteur de puissance (fraction)	0,35		
Tension (nom.)	220-240 V		
Température			
Température maximale du produit (nom.)	70 °C		

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse

Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule

Transparent

Forme de la lampe

B35

Poids net (pièce)

0,030 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique

A

Consommation d'énergie kWh/1 000 h

3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL

1370033

Marquage CE

Oui

Conforme à RoHS

Oui

EyeComfort

Oui

Valeur de scintillement (PstLM)

1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)

0,4

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires

No

fermés ?

Données du produit

Nom du produit de la commande

MAS LEDCandleND2.3-40W E14

840B35 CLG UE

Nom de produit complet

MAS LEDCandleND2.3-40W E14

840B35 CLG UE

Code EOC

871951443597100

Code de commande

8719514435971

Code 12NC

929003480902

Code de commande local

43597100

Numérateur - Quantité par kit

1

Code EAN – Produit/Boîte

8719514435971


Conditionnement par carton

10

Codes EAN/UPC – Boîte

8719514435988


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14
840B35 CLG UE




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG
UE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35
CLG UE

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 15 - Les données sont sujettes à changement