



MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter www.philips.de/LEDtube, sind zu beachten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- Flimmerarm nach EU 2019/2020

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Beleuchtungstechnologie	LED		- [Nicht spezifiziert]
Lichttechnische Daten		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Farbcode	- [Not Specified]		-
		Farbkonsistenz	
			-

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Spannung (Nom)	100-277 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform CE Zeichen
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	- kWh

EU RoHS-konform	Ja
-----------------	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Gesamt-Produktcode	871951448537200
Bestellcode	48537200
Material-Nr. (12NC)	929003481702
Nettogewicht	0,004 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514485372
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8719514485396

