



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e dimmerazione	
Lighting Technology	LED	Dimmerabile	No
Periodo di garanzia	5 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	- [Not Specified]	Peso netto (Pezzo)	0,004 kg
Designazione colore	- [Non specificato]		
Temperatura di colore correlata (Nom)	-	Approvazione e applicazione	
Uniformità del colore	-	Prodotto per il risparmio energetico	Sì
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE
		Marchio CE	Sì
		Conformità a RoHS EU	Sì
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Frequenza di linea	- Hz	Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Frequenza di ingresso	- Hz	Nome completo prodotto	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Tensione (Nom)	100-277 V	Full EOC	871951448537200

MASTER LEDtube EM/Mains

Descrizione codice locale	LEDTSTARTG2
Codice d'ordine	48537200
Codice materiale (12NC)	929003481702
Codice locale	LEDTSTARTG2
Numeratore - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514485372
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8719514485396

