



MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	25°
Ljusflöde	500 lm
Ljusstyrka (nom)	1 500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	500 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	6 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

MASTER VALUE LED-spot PAR

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	PAR20
Nettovikt (styck)	0,080 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121750
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Full EOC	871951444304400
Beskrivning av lokal kod	8298278
Beställningsnummer	929003485702
Materialnummer (12NC)	929003485702
Lokal kod	8298278
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514443044
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514443051

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

MASTER VALUE LED-spot PAR

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

