



MASTER Value Glass LED bulbs



MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

MASTER Value, LED, A60, Endast med särskilda dimmers, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s

MASTER Value Glass LED bulbs

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,030 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1189714
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Måttskiss




Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
Full EOC	871951444983100
Beskrivning av lokal kod	8298113
Beställningsnummer	929003526702
Materialnummer (12NC)	929003526702
Lokal kod	8298113
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514449831
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514449848


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm

MASTER Value Glass LED bulbs


Fotometriska data



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

MASTER Value Glass LED bulbs

