



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Consistencia del color	<6
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Ciclo de encendido/apagado	20.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Periodo de garantía	2.5 years	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	7,8 W
Código de color	940 [CCT of 4000K]	Corriente de lámpara (nom.)	46 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	75 W
Flujo luminoso	1.055 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco frío (CW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.7
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	135 lm/W		

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	1189718
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí



Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Full EOC	871951444993000
Código de pedido	44993000
Código 12NC	929003527202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514449930
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514449947

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

