



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Vidrio, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general		Consistencia del color	
Base del casquillo	E27		<6
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Ciclo de encendido/apagado	20.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LEDbulb	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Periodo de garantía	2.5 years	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	940 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	11.2 W
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Corriente de lámpara (nom.)	51 mA
Flujo luminoso	1.521 lm	Equivalente de potencia	100 W
Designación de color	Blanco frío (CW)	Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	135 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.7

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A60
Peso neto (pieza)	0,030 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	12 kWh
Número de registro EPREL	1189715
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Full EOC	871951444995400
Código de pedido	44995400
Código 12NC	929003527302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514449954
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514449961

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27
940A60FRG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27
940A60FRG

