



Standard LED bulbs

LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Período de garantia	2 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	180 °
Fluxo luminoso	1.018 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50° a 60° Hz

Consumo de energia	11 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	88 mA
Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.7
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	95 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Material da lâmpada	Plástico
Comprimento geral	10,9 mm
Largura total	6 mm
Altura geral	10,9 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	11 x 6 x 11 mm

Standard LED bulbs

Forma da lâmpada	A60
Peso líquido (peça)	0,038 kg
Aprovação e aplicação	
Compatível com EU RoHS	Sim
EyeComfort	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR


Full EOC	871869965593800
Descrição do código local	LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR
Código de encomenda	929003532112
Nº do material (12NC)	929003532112
Código local	929003532112
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699655938
Numerador SAP — Embalagens por exterior	40
EAN/UPC – caixa	8718699655945

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR	60 mm	120 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR



General uniform lighting – LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR


Standard LED bulbs

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 11W E27 3000K W 1PF/40 BR

